

**Přesná kreповá páska, Šířka×délka (mm×m): 30X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Páska **tesakrepp® 4334** se skládá z extra tenkého papírového nosiče odolného proti roztržení. Snadno se používá a vydrží až 8 týdnů ve venkovním prostředí, je vhodná také pro vysoce kvalitní použití techniky **tmelení, malování a lakování s ostrým ohraňčením laků a barev**. Aplikuje se na různé citlivé povrchy, jako například sklo, hliník, HPVC a dřevo.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Délka	50 m
Tloušťka	0,09 mm
Označení výrobce	tesakrepp® 4334
Šířka	30 mm
Barva	nažloutlá

Liner k dispozici	ne
Počet lepicích pásek	1
Lepicí hmota	akrylát
Odolávající teplotě do	120 °C
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Zvláštní znaky	natržitelný rukou
Zvláštní znaky	lze jej popsat
Pevnost v tahu	0,3 N/mm
Materiál nosiče	Papír
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Sklad, vlhkost	50 - 70 %
Roztažnost	4 %
Použití	Krycí práce
Přilnavost z oceli	0,19 N/mm
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Druh produktu	Lepicí páska