



Sada čelních unášeců v dřevěné kazetě levý, Morse kužel: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	327460 4
GTIN	4019208021256
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Úhel hrotu 60°, Ø upínacího kruhu 8 – 80 mm.
- Předepnutý, axiálně nastavitelný balík talířových pružin slouží k opření středicího hrotu, vyrovnává různé hloubky středů.
- Hrot lze bez problémů dobrušovat.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Rozsah dodávky:

1 základní těleso č. 327520 (vhodné pro P/L chod).

1 středicí hrot č. 327660, Ø 6 mm , pro unášecí kotouč vel. 13 – 24.

1 středicí hrot č. 327660, 12 mm Ø, pro unášecí kotouč vel. 21 – 40.

4 unášecí kotouče pro pracovní rozsah Ø 13 – 100 mm (č. 327600 resp. 327610: vel. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; č. 327640 resp. 327650: vel. 51 – 100).

Dřevěné pouzdro s prostorem pro 6 dalších unášecích kotoučů a 3 středících hrotů (ke kompletaci na pracovní rozsah Ø 9 – 160 mm).

Upozornění:

Protikus k 321750 a 321770.

Ø pracovního rozsahu: 13 - 100 mm

Ø středících hrotů: 6 / 12 mm

Hmotnost: 4,3 kg

Technický popis

Hmotnost	4,3 kg
Ø pracovního rozsahu	13 - 100 mm
Morse kužel	4
Ø středících hrotů	6 / 12 mm
Druh produktu	Čelní unašeč