



Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	323600 4
GTIN	4045197296696
Třída artiklu	32L

Popis

Provedení:

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.

Plný hrot se zapuštěnou **špičkou z tvrdokovu**.

Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:

DIN 806

Vnější Ø D: 31,6 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø tvrdokovu H: 14 mm

Délka plochy L₁: 50 mm

Vzdálenost plochy hrotu b: 5 mm

Technický popis

Vnější Ø D	31,6 mm
Ø tvrdokovu H	14 mm
Vzdálenost plochy hrotu b	5 mm
Délka plochy L ₁	50 mm
Morse kužel	4

Celková délka L	160 mm
Druh produktu	Středící hrot