

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120404 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VM

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení