

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	VM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení