

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M
Druh	HB7120-1
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení