

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 150608 HB7120-1 Druh: HB7120-1  
Lamač třísek: VG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VG
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Druh	HB7120-1
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Hlavní způsob použití	M

Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení