

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min

Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení