

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení