


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7120-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Druh	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení