

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120408 HB7120-1 Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VG
Druh	HB7120-1
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Podmínky řezu	kontinuální

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení