


**Garant****KNUX 160405L, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Třída artiklu	21G

**Popis**

KNUX 160405L HB7120-1 Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	2,2 mm
Druh	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Rohový rádius	0,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení