

**Garant****CNMG 120412, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120412 HB7120-1 Druh: HB7120-1  
Lamač třísek: VG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VG
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm

Druh	HB7120-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení