

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110408 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení