

HOLEX**Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323600 5
GTIN	4045197296702
Třída artiklu	32L

Popis**Provedení:**

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.

Plný hrot se zapuštěnou **špičkou z tvrdokovu**.

Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:**DIN 806**

Vnější Ø D: 44,7 mm

Celková délka L: 200 mm

Ø tvrdokovu H: 18 mm

Technický popis

Morse kužel	5
Ø tvrdokovu H	18 mm
Vnější Ø D	44,7 mm
Celková délka L	200 mm
Druh produktu	Středicí hrot

