


**Garant****KNUX 160410R, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251076 HB7140-1
GTIN	4045197820594
Třída artiklu	21G

**Popis**

KNUX 160410R HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VG

Lamač třísek: 3,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 210 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	3,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	1 - 6 mm
Druh	HB7140-1
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	1 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 210 m/min
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení