


Garant**SNMG 190616, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251336 HB7140-1
GTIN	4045197820709
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190616 HB7140-1 Rohový rádius: 1,6 mm
Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mm
Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	VG
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh	HB7140-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení