

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	VG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Druh	HB7140-1
Hlavní způsob použití	M

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení