


**Garant**
**KNUX 160405R, Typ: HB7140-1**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Třída artiklu	21G

**Popis**

KNUX 160405R HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Lamač třísek: 2,2 mm

 Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Posuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,

 Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Rohový rádius	0,5 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	2,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Druh	HB7140-1
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení