

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120416 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	VM

Druh	HB7140-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení