


Garant**SNMM 150616, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Třída artiklu	21G

Popis

SNMM 150616 HB7120-1 Rohový rádius: 1,6 mm
Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 12 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 210 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 210 m/min
Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Lamač třísek	VR
Druh	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,6 mm

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMM 150616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení