

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 080404 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení