

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	VS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení