

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251954 HB7140-1
GTIN	4045197820815
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 060408 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Druh	HB7140-1
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	M

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení