


Garant**SNMM 150616, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Třída artiklu	21G

Popis

SNMM 150616 HB7140-1 Rohový rádius: 1,6 mm
Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 12 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Lamač třísek	VR
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7140-1
Rohový rádius	1,6 mm

Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMM 150616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení