

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh	HB7140-1
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení