

**Garant****CNMG 120404, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120404 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS

Druh	HB7140-1
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení