

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení