


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VG
Rohový rádius	1,2 mm
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení