

**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408

Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení