


**Garant****KNUX 160410L, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Třída artiklu	21G

**Popis**

KNUX 160410L HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	2,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	1 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7140-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení