

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Druh	HB7140-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M

Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení