

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 080408 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,

Typ	HB7140-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení