

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250754 HB7140-1
GTIN	4045197820495
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 110408 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-1

Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení