

Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Třída artiklu	21G

Popis

CN.G 09T304 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení