

**Garant****DNMG 150604, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Třída artiklu	21G

## Popis

DN.G 150604 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7140-1

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení