

**Garant****TNMG 160408, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Třída artiklu	21G

## Popis

TNMG 160408 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Druh	HB7140-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,8 mm

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení