

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Třída artiklu	21G

Technický popis

Typ	HB7120-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení