


Garant**SNMG 150612, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 150612 HB7120-1 Rohový rádius: 1,2 mm
Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mm
Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Druh	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Lamač třísek	VG
Rohový rádius	1,2 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení