

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404

Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení