

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7120-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min**Technický popis**

Druh	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení