

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řzná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řzná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Lamač třísek	VG
Druh	HB7140-1
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení