

**Garant**
**KNUX 160405L, Typ: HB7140-1**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251072 HB7140-1
GTIN	4045197820587
Třída artiklu	21G

**Popis**

KNUX 160405L HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VG

Lamač třísek: 3,2 mm

 Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Posuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,

 Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 210 m/min

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	1 - 6 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 210 m/min
Druh	HB7140-1
Lamač třísek	3,2 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VG
Rohový rádius	0,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení