


Garant**WNMG 080408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	VG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 210 m/min
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení