

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7140-1

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení