

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251802 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820785 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

VN.G 160404 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 230 m/min |
| Posuv f | 0,1 - 0,5 mm/ot, |
| Lamač třísek | VM |
| Hlavní způsob použití | M |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Typ | HB7140-1 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |