


Garant**SNMG 150612, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251330 HB7140-1
GTIN	4045197820686
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 150612 HB7140-1 Rohový rádius: 1,2 mm

Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mmPosuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VG
Druh	HB7140-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení