

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160612 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Druh	HB7140-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M

Lamač třísek	VG
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení