

HOLEX**Pevný hrot pŕlený s tvrdokovovou ŕpičkou, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323800 3
GTIN	4045197296733
Třída artiklu	32L

Popis**Provedení:**

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.

Pŕlený hrot se zapuštěnou ŕpičkou z tvrdokovu. Díky tomu se lze soustružnickým nožem zvláŕt dobře dostat k obrobku.

ŕpičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:**DIN 806**

Vnější Ø D: 24,1 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø tvrdokovu H: 11 mm

Délka plochy L₁: 38 mm

Vzdálenost plochy hrotu b: 3 mm

Technický popis

Vnější Ø D	24,1 mm
Morse kužel	3
Vzdálenost plochy hrotu b	3 mm
Délka plochy L ₁	38 mm

Ø tvrdokovu H	11 mm
Celková délka L	125 mm
Druh produktu	Středicí hrot