

**Disk unašeče levý, Ø pracovního rozsahu: 9-16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327610 9-16
GTIN	4019208019901
Třída artiklu	35R

**Popis****Provedení:**

Unášecí kotouče s **přímým ozubením**.

**Použití:**

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.

Ø upínacího kruhu A: 8 mm

Vnější Ø B: 43 mm

Délka C: 38 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 4 mm

**Technický popis**

Ø upínacího kruhu A	8 mm
Délka C	38 mm
Vnější Ø B	43 mm
Příslušné středící hroty Ø D	4 mm
Ø pracovního rozsahu	9 - 16 mm

Druh produktu

Čelní unašeč